



środek do czyszczenia powierzchni cleanroom bezwodny

Gotowy do użycia, bezwodny środek czyszczący o działaniu antystatycznym, opracowany z myślą o bezpiecznym czyszczeniu wrażliwych elementów elektronicznych, powierzchni w pomieszczeniach czystych i precyzyjnego sprzętu. Idealny do środowisk, w których obecność wody lub wilgoci jest surowo zabroniona, takich jak produkcja chipów, montaż baterii i produkcja instrumentów optycznych. Zapewnia skuteczne działanie antystatyczne, zapobiegając przyciąganiu kurzu i ryzyku wyładowań elektrostatycznych (ESD). Znacznie bezpieczniejszy niż tradycyjne środki czyszczące zawierające 100% alkoholu. Mniej agresywny, o niższej lotności i zmniejszonym ryzyku palności, przy zachowaniu wysokiej skuteczności czyszczenia.



lepszy

Zoptymalizowany środek czyszczący, który zapewnia bezpieczne rezultaty bez pozostawiania śladów, chroniąc jednocześnie wrażliwy sprzęt i minimalizując przestoje.



bezpieczniejsza

ekologiczna formuła przeznaczona do użytku profesjonalnego. Podczas stosowania produktu należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI), rękawic i okularów ochronnych. Należy obchodzić się z produktem ostrożnie i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w karcie charakterystyki.



bardziej ekologiczne

Formuła na bazie roślinnej i opakowania pochodzenia biologicznego zapewniają ujemny bilans emisji dwutlenku węgla.



szybciej

Nie wymaga płukania, zapewniając wydajne cykle czyszczenia



środek czyszczący

Skutecznie usuwa kurz, pozostałości i odciski palców, jednocześnie zapobiegając gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na wrażliwych elementach.



środek do czyszczenia powierzchni cleanroom bezwodny

Instrukcja użytkowania

Produkt należy nakładać bezpośrednio za pomocą sprzętu do czyszczenia pomieszczeń czystych lub rozpylać na czystą,

niepozostawiającą włókien jednorazową ściereczkę. Należy równomiernie przetrzeć powierzchnię i pozostawić do naturalnego wyschnięcia. Nie ma potrzeby spłukiwania.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP i GHS. Należy obchodzić się z nim ostrożnie i unikać kontaktu z materiałami niekompatybilnymi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i-hygienic w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Podczas transportu pojemniki należy przechowywać w pozycji pionowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obchodzenia się z produktem znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Produkt jest gotowy do użycia; rozcieńczenie zmniejszy jego skuteczność czyszczącą.

Specyfikacje

Protokół dawkowania	EasyDose	EasyDose	EasyDose
Opakowanie (CU)	Kanister	Butelka aplikacyjna	Butelka ze spryskiwaczem
Zawartość CU (litr)	5	1	0.75
Kod artykułu CU	IX1.CA.5000	IX1.AB.1000	IX1.SB.750
Kod kreskowy CU	8721284402749	8721284402725	8721284402763
Pole kodu artykułu (BU)	K.2.IX1.CA.5000	K.6.IX1.AB.1000	K.6.IX1.SB.750
Kod kreskowy BU	8721284402756	8721284402732	8721284402770
Treść BU	2	6	6
BU na warstwę	16	14	15
Warstwy palet	5	6	5
BU na palecie	80	84	75
CU na palecie	160	504	450

Karta charakterystyki

[Pobierz SDS](#)